

Garant
Porte-outils conique, SA 40, Pour Ø tête de coupe D: 10mm

Données de commande

N° commande	210577 10
GTIN	4045197557902
Classe d'article	21Z

Description
Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.

Précision de concentricité du système $\leq 10 \mu\text{m}$ grâce à la combinaison d'une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = $L_1 + l$; l = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.

Clé de serrage = 219987.

Embout pour clé dynamométrique = 219986.

Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.

Description technique

Longueur de col cote A	61 mm
Ø ext. d_1	9,8 mm
Pour Ø tête de coupe D	10 mm
Long. utile L_1	42 mm
Couple de serrage recommandé	5 Nm
Dimensions de l'attachement	40 mm
Série	TopCut
Support	SA 40

Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté