

**HOLEX****Disque de tronçonnage «2 en 1», Ø disque: 125mm****Données de commande**

N° commande	563505 125
GTIN	4067263118596
Classe d'article	52M

**Description****Exécution:****Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX.****Utilisation:**

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale  $v_c$  est de 80 m/s.

**Spécification:****A60R-BF.****Remarque(s):**

L'épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Forme	droit
Epaisseur de disque	1 mm
Ø alésage	22,23 mm

Ø disque	125 mm
Spécification	A60R-BF
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		