

 Mahr

Petit banc de mesure de longueur Precimar, Type: SM60-V



Données de commande

N° commande	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Petit banc de mesure de longueur pour des mesures rapides et précises dans la production. Table d'appui à réglage progressif en hauteur (Ø 60 mm). Protection de l'instrument de mesure utilisé grâce au couplage intégré. Surfaces de mesure trempées. Utilisable avec tous les afficheurs avec tige de serrage de 8 mm (disponibles sur demande). Touches de mesure interchangeables.

Avantage(s) - Descriptif:

Simple d'emploi, le banc de mesure de longueur Precimar SM 60 est destiné à effectuer des mesures extérieures rapides et précises sur des pièces.

- **Conception simple de l'appareil**
- **Utilisable à proximité de la production grâce à sa construction robuste**
- **Adaptation rapide à de nouvelles pièces**
- **Instrument de mesure au choix (p. ex. comparateur numérique, palpeur de mesure, etc.)**
- **Surfaces de mesure avec surface de contact trempée**
- **Protection de l'instrument de mesure utilisé grâce au couplage intégré**
- **Utilisation de diverses têtes de mesure**
- **Utilisation par les gauchers et droitiers**
- **Broche de mesure mobile**

Livraison:

Sans indicateur de précision ni comparateur. Avec touches de mesure planes en carbure Ø 3,5 mm.

Accessoire(s):

Comparateurs 434314 réf. 25; 434318 réf. 25; 434320 réf. 25; 434324 réf. 25; 434656 réf. 25; 434655 réf. 25; appareil de mesure de longueur compact 434707 réf. 1200; palpeur inductif 434760 réf. 2004M Autres touches de mesure sur demande.

Description technique

Parallélisme plan des surfaces de mesure	1 μm
Force de mesure	5 N
Ø surfaces de mesure	6 mm
Plage	25 mm
Poids	9 kg
Métriologie	analogique
Type de produit	Calibres à mâchoires avec comparateur