

Garant
Porte-outils conique, SA 40, Pour Ø tête de coupe D: 25mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 210577 25 |
| GTIN | 4045197557940 |
| Classe d'article | 21Z |

Description
Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.

Précision de concentricité du système $\leq 10 \mu\text{m}$ grâce à la combinaison d'une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = $L_1 + l$; l = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.

Clé de serrage = 219987.

Embout pour clé dynamométrique = 219986.

Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.

Description technique

| | |
|------------------------------|---------|
| Pour Ø tête de coupe D | 25 mm |
| Longueur de col cote A | 113 mm |
| Ø ext. d_1 | 24,8 mm |
| Long. utile L_1 | 94 mm |
| Couple de serrage recommandé | 35 Nm |
| Dimensions de l'attachement | 40 mm |
| Série | TopCut |
| Support | SA 40 |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue fileté |