



Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil, Type: M18FID3



Données de commande

N° commande	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple. **Clé à chocs sans fil M18 FUEL™ 1/4 pouce Hex.**

- **Extrêmement compacte, seulement 113 mm de long.**
- **DRIVE CONTROL permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.**
- **Meilleur éclairage de la zone de travail grâce à 3 LED.**

Exécution - Descriptif:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbon** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Description technique

Nombre de coups 3ème niveau	0 - 4400 min ⁻¹
Nombre de coups 1er niveau	0 - 1750 min ⁻¹
Poids	1,7 kg
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	M18 FID3
Capacité de la batterie	5 Ah
Utilisation type	Strong
Profil d'entraînement du porte-outils	HEX (E 6,3)
Couple maximal 1er niveau	40 Nm
Nombre de coups 4 ^{ème} niveau	0 - 4400 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	2
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M16
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 3000 min ⁻¹
Couple maximal 3ème niveau	226 Nm
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Type de produit	Boulonneuses