

Garant
Foret étagé HSS, TiAlN, Ø de coupe: 30-40mm

Données de commande

N° commande	118324 30-40
GTIN	4067263124665
Classe d'article	11C

Description
Exécution:

Avec foret à pilote, Ø indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.

Foret étagé hélicoïdal pour une évacuation optimale des copeaux et revêtement hautes performances pour une résistance à l'usure élevée.

Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d'étage (voir tableau).

Description technique

Etages de perçage au pas de	1 mm
Ø dents D_c	30 - 40 mm
Hauteur d'étage	5 mm
Longueur totale	98 mm
Ø queue	13 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		