

**Garant****Foret étagé HSS, TiAlN, Ø de coupe: MFmm****Données de commande**

N° commande	118324 MF
GTIN	4067263124689
Classe d'article	11C

**Description****Exécution:**

Avec foret à pilote, Ø indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.

Foret étagé hélicoïdal pour une évacuation optimale des copeaux et revêtement hautes performances pour une résistance à l'usure élevée. Forets étagés combinés (avant-trous **et** trous débouchants) **pour filetages métriques à pas fin** (suivant DIN 60423) M12×1,5, M16×1,5, M20×1,5, M25×1,5, M32×1,5, M40×1,5

**Utilisation:**

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d'étagé (voir tableau).

**Description technique**

Hauteur d'étagé	4 mm
Ø queue	12 mm
Longueur totale	94 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Forets étagés

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		