



Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 160/11mm



Données de commande

N° commande	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d'un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d'aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d'état de surface optimales. **Rentabilité** maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Nombre de dents Z	11
Série	DOVEIQMILL
Ø fixation	40 mm
Ø ext. max. D _{max}	169,4 mm

Plaque adaptée	SYHU0704..
Ø dents D_c	160 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	4,6 mm
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Référence fabricant	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	50 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 4	229695 4
--	----------