



## Fraise à dresser HELI3MILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 40/4mm



### Données de commande

N° commande	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d'applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d'arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Description technique

Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	2 degré
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Ø $D_3$	35,6 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	75 mm
Perçage par interpolation $a_p$	4 mm
Nombre de dents Z	4

Ø fixation	16 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	375,13 mm
Ø dents $D_c$	40 mm
Série	HELI3MILL
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	79 mm
Référence fabricant	HM390 FTD D040-4-16-15
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1

229696 1