



Fraise à dresser HELI3MILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 50/5mm



Données de commande

N° commande	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d'applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d'arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Description technique

Perçage par interpolation a_p	3,9 mm
Ø D_3	45,6 mm
Ø dents D_c	50 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,6 degré
Nombre de dents Z	5
Perçage par interpolation Ø D_{max}	99 mm

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	468,99 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	95 mm
Série	HELI3MILL
Longueur totale L_{tot}	40 mm
\varnothing fixation	22 mm
Référence fabricant	HM390 FTD D050-5-22-15
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	229696 1
---------------------------------------------	----------