



## Fraise grande avance LOGIQ4FEED, Queue cylindrique, Ø DC / nombre de dents Z: 20/3



### Données de commande

N° commande	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Système innovant de fraisage grande avance pour une ébauche efficace, notamment pour l'usinage de cavités profondes, par ex. dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans l'industrie aéronautique et spatiale. La plaquette tournée sur elle-même dispose d'une arête secondaire qui garantit un meilleur enlèvement de copeaux lors de la plongée oblique.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Description technique

Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	32,6 mm
Angle d'attaque $\kappa$	17 degré
Arrosage interne	oui
Ø dents $D_c$	20 mm
Longueur de col $L_1$	50 mm
Plaquette adaptée	XNMU040310..
Perçage par interpolation $a_p$	0,8 mm
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	39 mm

Série	LOGIQ4FEED
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	2,7 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	140 mm
Référence fabricant	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à copier

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 2	229695 2
--	----------