



Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 80/8mm



Données de commande

N° commande	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d'un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d'aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d'état de surface optimales. **Rentabilité** maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Plaquette adaptée	SYHU0704..
Série	DOVEIQMILL
Ø ext. max. D_{max}	89,4 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	4,6 mm
Nombre de dents Z	8
Ø dents D_c	80 mm
Ø fixation	27 mm
Référence fabricant	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	50 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 4	229695 4
--------------------------------------------	----------