


SYHU 0704ADN-P, IC28, Type: ALU

Données de commande

N° commande	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Classe d'article	19A

Description
Exécution:

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d'état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Avance f_z par dent	0,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	DOVEIQMILL
Géométrie	ADN-P
Référence fabricant	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28

Code ISO plaquette	SYHU 0704ADN-P
Nuance	IC28
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	480 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		