



Fraise à surfacer / dresser NEODO, Queue cylindrique, Ø DC / nombre de dents Z: 25/3mm



Données de commande

N° commande	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfacage et le fraisage d'épaulements à 90°. Pour l'ébauche et la pré-finition, notamment de l'acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d'aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Description technique

Longueur de col L_1	35 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	5 mm
Ø dents D_c	25 mm
Nombre de dents Z	3
Série	NEODO
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Plaquette adaptée	SZ.U0804..
Référence fabricant	S890 ESZ D25-3-C25-R08
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	229696 3
---	----------