



Fraise grande avance LOGIQ4FEED, avec filetage, Ø DC / nombre de dents Z: 20/3



Données de commande

N° commande	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système innovant de fraisage grande avance pour une ébauche efficace, notamment pour l'usinage de cavités profondes, par ex. dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans l'industrie aéronautique et spatiale. La plaquette tournée sur elle-même dispose d'une arête secondaire qui garantit un meilleur enlèvement de copeaux lors de la plongée oblique.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Description technique

Longueur totale L_{tot}	25 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	39 mm
Filetage attachement M	M10
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation a_p	0,8 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	19,08 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	2,7 degré

Ø dents D_c	20 mm
Arrosage interne	oui
Ø D_3	12,6 mm
Série	LOGIQ4FEED
Référence fabricant	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à copier

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 2	229695 2
--	----------