

# Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 100/10mm



### Données de commande

N° commande	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Classe d'article	19D

## **Description**

#### **Exécution:**

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d'un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d'aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d'état de surface optimales. **Rentabilité** maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

## Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

# **Description technique**

Série	DOVEIQMILL
Ø ext. max. D <sub>max</sub>	109,4 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	50 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	100 mm



Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	4,6 mm
Ø fixation	32 mm
Plaquette adaptée	SYHU0704
Nombre de dents Z	10
Référence fabricant	IQ845 FSY D100-10-32-R07
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	50 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à surfacer

# **Accessoires**

Jeu de vis pour plaquettes5 pièces Type 4	229695 4