



Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 125/12mm



Données de commande

N° commande	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d'un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d'aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d'état de surface optimales. **Rentabilité** maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Nombre de dents Z	12
Ø ext. max. D_{max}	134,4 mm
Plaquette adaptée	SYHU0704..
Ø fixation	40 mm

Série	DOVEIQMILL
Ø dents D_c	125 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	4,6 mm
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Référence fabricant	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	50 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 4	229695 4
--	----------