


TNGA 160404, KBN35M, Type: MET

Données de commande

N° commande	255659 MET
GTIN	4960664544516
Classe d'article	25H

Description
Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 ou 3 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe intermittente.

Nuance: KBN35M

Type d'arête de coupe: MET

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,3 mm

Avance f : 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 180 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 180 m/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 0,3 mm

Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'arête de coupe	MET
Nuance	KBN35M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	TNGA 160404
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	KBN35M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		