

**TPKT 1003PDR, IC845, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d'épaulements à 90°.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Description technique

Code ISO plaquette	TPKT 1003PDR
Série	HELI3MILL
Nombre de changements/dents	3
Avance f_z	0,13 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Géométrie	PDR

Référence fabricant	HM390 TPKT 1003PDR IC845
Nuance	IC845
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		