

**SZMU 080412PNRMM, IC808, Type: ST900****Données de commande**

N° commande	225801 ST900
GTIN	7291075440034
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Description technique

Type	ST900
Série	NEODO
Avance f_z par dent	0,25 mm
Géométrie	PNR-MM
Référence fabricant	S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Code ISO plaquette	SZMU 080412PNRMM

Nuance	IC808
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		