


**SZMU 080412PNRMM, IC5600, Type: ST900**

**Données de commande**

N° commande	225804 ST900
GTIN	7291075460445
Classe d'article	19A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,25 mm
Série	NEODO
Type	ST900
Géométrie	PNR-MM
Référence fabricant	S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
Code ISO plaquette	SZMU 080412PNRMM

Nuance	IC5600
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		