


DC. T 11T308, Nuance: CA4515

Données de commande

N° commande	260492 CA4515
GTIN	
Classe d'article	25E

Description
Description technique

Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	K
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage