

Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/09mm



Données de commande

N° commande	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	11 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Sous-plaquette	269005 12
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	10 mm
Code ISO porte-outils	SSDCN 2020K09
Taille plaquette	9 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 12	269005 12
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500