

**XNMU 130608PNN-MM, IC808, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	227747 UNI
GTIN	7291075311297
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Code ISO plaquette	XNMU 130608PNN-MM
Série	HELISLOT
Rayon d'angle	0,8 mm
Type	UNI
Géométrie	PNN-MM

Référence fabricant	XNMU 130608PNN-MM IC808
Nuance	IC808
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		