



XNMU 090408-PNTN, IC830, Type: INOX

Données de commande

N° commande	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Classe d'article	19A

Description
Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Série	HELISLOT
Type	INOX
Code ISO plaquette	XNMU 090408-PNTN
Avance f_z	0,1 mm

Géométrie	PNTN
Référence fabricant	XNMU 090408-PNTN IC830
Nuance	IC830
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		