

**SZMU 080412PNTR, IC5100, Type: GG****Données de commande**

N° commande	225809 GG
GTIN	7291075440027
Classe d'article	19A

**Description****Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Description technique**

Série	NEODO
Type	GG
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance $f_z$ par dent	0,25 mm
Géométrie	PNTR

Référence fabricant	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
Code ISO plaquette	SZMU 080412PNTR
Nuance	IC5100
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
GG	adaptée	300 m/min	K
GGG	moyennement adaptée	240 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		