

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	9 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Sous-plaquette	269005 12
Taille de queue	20 mm
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 2020K09
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 12	269005 12
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500