

**Garant****SOGX 060305, HB6640, Type: INOX**

## Données de commande

N° commande	234046 INOX
GTIN	4045197697707
Classe d'article	21E

## Description

**Adapté(s) pour:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

**Recommandation(s):**

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

## Description technique

Type	INOX
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 060305
Nuance	HB6640
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,1 mm/tr
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	75 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		