

**SZMU 080412PNRMM, IC830, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	1,2 mm
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Série	NEODO
Géométrie	PNR-MM
Référence fabricant	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

Code ISO plaquette	SZMU 080412PNRMM
Nuance	IC830
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		