

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Type: GG****Données de commande**

N° commande	222519 GG
GTIN	7291075311792
Classe d'article	19A

**Description****Exécution:**

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d'état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Série	DOVEIQMILL
Avance $f_z$ par dent	0,25 mm
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Géométrie	ADTN
Référence fabricant	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100

Code ISO plaquette	SYHU 0704ADTN
Nuance	IC5100
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
GG	adaptée	300 m/min	K
GGG	moyennement adaptée	220 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		