

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 5xD, Ø DC m7: 44mm****Données de commande**

N° commande	234015 44
GTIN	4045197697592
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Utilisation - Descriptif:**

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 130511.

**Recommandation(s):**

**Au début du perçage**, réduire l'avance à 70 %.

**Remarque(s):**

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	239700 20IP (6,3 Nm)
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Nombre de dents Z	1
Long. utile L <sub>1</sub>	220 mm

Code ISO plaquette	SOGX 130511
Long. queue $L_s$	68 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	44
Limite de réglage maximum $V_{max}$	0,25 mm
Longueur de col $L_A$	250 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5xD
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239700 20IP
Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
	659906 1600

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP

674252 20IP

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600