

MIRKA**Ponceuse excentrique DEROS II, Type: 625****Données de commande**

N° commande	077335 625
GTIN	6416868231274
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Ponceuse excentrique avec **moteur électrique sans charbons, sans bloc d'alimentation.**

- **Faible consommation d'énergie. Modèle particulièrement compact, silencieux, léger et puissant.**
- **Moteur 20% plus puissant que DEROS I, maintient une vitesse constante sous forte charge.**
- **Connectivité WLAN et connectivité Bluetooth améliorée.**
- **Témoin LED de la vitesse de rotation sur le régulateur de vitesse + interrupteur marche/arrêt et vitesse verrouillable.**
- **Aspiration externe possible.**

Utilisation:

Travaux d'enlèvement de matière (ponçage grossier, intermédiaire et fin) sur le bois, le métal et la peinture. Idéale pour le travail dans des endroits difficiles d'accès ou sur des surfaces profilées, ainsi que pour le ponçage à sec et lubrifié.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art. 567558 et ABRANET code art. 567800.

Plateau-support adapté code art. 567990 réf. 150.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
-------------------------	----------------------------

Ø plateau-support	150 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Nombre d'oscillations	4000 - 10000 min ⁻¹
Interface	Interface Bluetooth
Série	DEROS II
Poids	1 kg
Mouvement oscillant	2,5 mm
Puissance absorbée	400 W
Type de produit	Ponceuse excentrique

Accessoires

Plateau-support PU perforé Ø ext. 150 mm	567990 150
--	------------