


**CCMT 09T304, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 245 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	IC807
Type d'outils	HM

Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Série	ISOTURN
Brise-copeaux	M3P
Référence fabricant	CCMT 09T304-M3P IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage