

**DCMT 11T308, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Nombre de changements/dents	2
Série	ISOTURN
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 245 m/min
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	F3P
Nuance	IC807
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Application principale	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,15 - 2 mm
Référence fabricant	DCMT 11T308-F3P IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage