

**DCMT 11T304, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe $a_p$	0,15 - 2 mm
Brise-copeaux	F3P
Nuance	IC807
Série	ISOTURN
Rayon d'angle	0,4 mm

Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 245 m/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Référence fabricant	DCMT 11T304-F3P IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage