



Scie circulaire sans fil, Type: M12FCS442



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 078207 M12FCS442 |
| GTIN | 4058546483609 |
| Classe d'article | 03L |

Description

Exécution:

Scie circulaire sans fil M12 FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ sans balais.

- Le sabot en magnésium réduit le poids et maximise la durabilité.
- Le ventilateur à poussières intégré maintient la ligne de coupe dégagée.
- L'éclairage à LED éclaire la ligne de coupe pour une meilleure visibilité.

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Poids | 7,8 kg |
| Exécution | Scies circulaires électroportatives |
| Profondeur de coupe max. 90° | 44 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Référence fabricant | M12 FCS442 502X |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Ø alésage lame de scie | 20 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) |
| Vibrations maximales suivant EN | 1,5 m/s ² |
| Vitesse de rotation max. | 3600 min ⁻¹ |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V |
| Ø lame de scie | 140 mm |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Type de produit | Scies |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12 | 073815 MB12 |
| Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12 | 073829 MB12 |
| Chargeur de batterie Type M1218C | 073840 M1218C |
| Chargeur de batterie Type M1218FC | 073840 M1218FC |
| Chargeur de batterie Type M1218SC | 073840 M1218SC |