

**VCMT 160404, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	F3P
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 245 m/min
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	IC807
Type d'outils	HM

Prof. coupe a_p	0,1 - 1,8 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Série	ISOTURN
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Référence fabricant	VCMT 160404-F3P IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage