


**CNMG 120404, Nuance: IC8250****Données de commande**

N° commande	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 380 m/min
Nuance	IC8250
Brise-copeaux	M3P
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition

Code ISO plaquette	CNMG 120404
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Référence fabricant	CNMG 120404-M3P IC8250
Type de produit	Plaquette pour tournage