


**Garant****Plaquette de tronçonnage neutre, HU9310, Largeur de gorge w: 8mm****Données de commande**

N° commande	273298 8
GTIN	4067263126829
Classe d'article	21J

**Description****Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

**Description technique**

Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,19 mm/tr
Type d'outils	HM
Largeur de gorge w	8 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		