


CNMG 120404, Nuance: IC6025

Données de commande

N° commande	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Classe d'article	26B

Description
Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Application principale	M
Brise-copeaux	F3M
Nuance	IC6025
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min

Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Référence fabricant	CNMG 120404-F3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage