

**CNMG 120408, Nuance: IC6015****Données de commande**

N° commande	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Type d'outils	HM
Nuance	IC6015
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	4

Brise-copeaux	F3M
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Référence fabricant	CNMG 120408-F3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage