

Garant**Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2xD, AlTiN, UNF: 10-32****Données de commande**

N° commande	139738 10-32
GTIN	4067263126959
Classe d'article	11D

Description**Exécution:**

Fraise à fileter en carbure monobloc **avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d'arêtes**. Le **pas de denture différentiel** permet d'assurer un **fonctionnement très silencieux** et une **longue durée de vie de l'outil**.

Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.

- **Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.**
- **Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.**
- **Arêtes de coupe plus nombreuses.**
- **Revêtement HiPIMS à base d'AlTiN de dernière génération.**
- **Arêtes de coupe plus nombreuses**
- **Nouveau revêtement pour une résistance à l'usure optimale**

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Utilisation:

Pour **filetages à pas fin standard UNF ASME-B1.1**.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA

Type **HB**: commander avec **139738 + 129100 HB**

Type **HE**: commander avec **139738 + 129100 HE**

Description technique

Filetage Ø	4,83 mm
------------	---------

Filets au pouce	32
Long. queue L_s	36,8 mm
\varnothing collet D_1	5,5 mm
\varnothing queue D_s	6 mm
Pas de filetage	0,794 mm
Nombre de goujures	4
Avance f_z dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
\varnothing nom. D_c	3,81 mm
Type de filetage	UNF-LH
Type de filetage	UNF
Longueur de coupe L_c	9,1 mm
Taille de filetage	10-32 UNF
Valeur programmée pour chanfreinage L_1	9,86 mm
Longueur totale L	58 mm
Nombre de dents Z	4
Série	Master TM
Revêtement	AlTiN
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	oui
Sens de la coupe	droite
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à $2 \times D$ pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à $2 \times D$ pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe	Différent
Angle de chanfreinage	90 degré
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur

Type de produit

Fraise à fileter

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	220 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	220 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 50 HRC	moyennement adaptée	45 m/min	H
TOOLOX 33	adaptée	85 m/min	H
TOOLOX 44	adaptée	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	120 m/min	K
CuZn	adaptée	200 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB

Rectification de queue Type HE

129100 HE

