


CNMG 120404, Nuance: IC6015

Données de commande

N° commande	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Classe d'article	26B

Description
Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	IC6015
Brise-copeaux	F3M
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Application principale	M

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Référence fabricant	CNMG 120404-F3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage