


**CNMG 120404, Nuance: IC8150****Données de commande**

N° commande	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 120404
Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Nuance	IC8150
Brise-copeaux	M3P
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nombre de changements/dents	4
Référence fabricant	CNMG 120404-M3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage