

**CNMG 120412, Nuance: IC6015****Données de commande**

N° commande	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Brise-copeaux	M3M
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm

Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nuance	IC6015
Rayon d'angle	1,2 mm
Référence fabricant	CNMG 120412-M3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage