


**CNMG 120412, Nuance: IC8250****Données de commande**

N° commande	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	M3P
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 380 m/min
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	IC8250
Classement finition/ébauche	Finition
Référence fabricant	CNMG 120412-M3P IC8250
Type de produit	Plaquette pour tournage