


**CNMG 120408, Nuance: IC6015**

**Données de commande**

N° commande	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Classe d'article	26B

**Description**
**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,85 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm

Condition de coupe	Continue
Application principale	M
Nuance	IC6015
Brise-copeaux	M3M
Référence fabricant	CNMG 120408-M3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage