

**CNMG 120412, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Application principale	M
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	IC6025
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120412

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	M3M
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Référence fabricant	CNMG 120412-M3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage