


**CNMG 120408, Nuance: IC8250****Données de commande**

N° commande	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Code ISO plaquette	CNMG 120408
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 380 m/min
Application principale	P
Nuance	IC8250
Nombre de changements/dents	4
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,85 mm
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	M3P
Référence fabricant	CNMG 120408-M3P IC8250
Type de produit	Plaquette pour tournage