

**CNMG 120408, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,85 mm
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	M3M
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	IC6025
Code ISO plaquette	CNMG 120408

Type d'outils	HM
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Référence fabricant	CNMG 120408-M3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage